




Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2396
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 LED
- 3 tombol tekan 2 / LED 2
- 4 tombol tekan 1 / LED 1



Aplikasi		
Desain	Insert warna dapat diubah	
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	55
Input		
Suplai sensor dari input	AS-i	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i	2.1				
Mode pengalamatan yang lebih luas	ya				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	B			
Kode ID AS-i	[hex]	A.E			
Sertifikat AS-i	49201				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	tombol tekan	-	-	1	2
Data teknis					
Berat	[g]	104			
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC				
Material	PBT				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi	LED, hijau			
	kesalahan	LED, merah			
	tombol tekan	2 x LED, putih			
Aksesori					
Item dikirim	dukungan penutup: 2				
	insert warna: 2, merah				
	2, hijau				
	2, kuning				
	2, biru				
	2, putih				
Keterangan					
Keterangan	Tombol tekan (EAO tipe 84) memberikan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja.				
	Casing dan tombol tekan bisa diberi label.				
Jumlah paket	1 buah				
Koneksi listrik					
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:					