




Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2398
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 LED
- 3 tombol tekan 2 biasanya terbuka / hijau
- 4 tombol tekan 1 biasanya tertutup / merah



Aplikasi		
Aplikasi		Instalasi di lapangan
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	55
Input		
Suplai sensor dari input		AS-i
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME		EN 50295
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Mode pengalamatan yang lebih luas	ya			
AS-i master profile	M2; M3; M4			
Profil AS-i	S-B.A.E			
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	B			
Kode ID AS-i [hex]	A.E			
Sertifikat AS-i	49203			
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2
	LED	1	2	-
	tombol tekan	-	-	1

Data teknis	
Berat [g]	97
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC
Material	PBT

Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah

Aksesori	
Aksesori (opsional)	Alat pelepas penutup:, E70206

Keterangan	
Keterangan	Tombol tekan (EAO tipe 84) memberikan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja. Casing dan tombol tekan bisa diberi label.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik	
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:	