


Modul kabinet kontrol AS-Interface

Modul aktif, 4E 200mA/4AT PNP

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2257

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 soket pengalamatan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 235
Total beban arus maks.	[A]	4
Watchdog terintegrasi		ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	4; (dua arah)
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



Modul kabinet kontrol AS-Interface

Modul aktif, 4E 200mA/4AT PNP

Output		
Desain kelistrikan	AS-i	
Jumlah output digital	4	
Sirkuit	PNP	
Rentang tegangan DC [V]	10...30; (sesuai PELV)	
Beban arus maks. per output [mA]	1000	
Tahan dari hubung singkat	ya	
Terpisah secara elektrik	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...80	
Perlindungan	IP 20	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
Klasifikasi AS-i		
Profil AS-i	S-7.0	
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7	
Kode ID AS-i [hex]	0	
Sertifikat AS-i	05001	
Data teknis		
Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN	
Material	PA; PVC	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Koneksi		

