




Pemantau gangguan ground AS-i

Earth Fault Monitoring Device

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi	deteksi kesalahan isolasi asimetris; pemantauan kesalahan ground pada sistem AS-i dan 24 V DC yang tidak dihubungkan ke ground (sistem IT)
----------	--

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Tegangan nominal DC	[V]	21...36
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	40

Output

Peringkat kontak	1A AC/DC
------------------	----------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...70
Perlindungan		IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Klasifikasi AS-i

Sertifikat AS-i	19801
-----------------	-------

Data teknis

Berat	[g]	176
Casing	pemasangan pada rel DIN dan panel	

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	fungsi	LED, kuning

**Pemantau gangguan ground AS-i**

Earth Fault Monitoring Device

Keterangan

Keterangan	metode pengukuran asimetris pasif
	1 kontak sinyal
	kontak 11/14 terbuka saat ada kesalahan asimetris
	kontak ditutup ketika tegangan AS-i diberikan dan tidak ada gangguan ground
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Koneksi

