




Repeater AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Aplikasi	ekstensi jaringan AS-i hingga panjang 100 m	
Data kelistrikan		
Tegangan nominal DC	[V]	26.5...31.6
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	2
Pemantauan tegangan rendah		tidak
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Terpisah secara elektrik		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...55
Perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
Data teknis		
Casing	pemasangan pada rel DIN	
Material	PA 6.6	

AC2215



Repeater AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Elemen display/pengoperasian


Display	operasi	2 x LED, hijau
	hubung singkat	2 x LED, merah

Keterangan

Keterangan	Extender AS-i tidak memerlukan alamat slave.
	Jumlah total slave per tali master tetap tidak berubah.
	Tidak diperlukan pengaturan parameter.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Koneksi



A1+	AS-i + string 1
A1-	AS-i - string 1
A2+	AS-i + string 2
A2-	AS-i - string 2