

Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartL25 4DO T C



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 soket pengalamatan
- 3 Adaptor rel DIN



Aplikasi

Aplikasi	Pemasangan di kabinet kontrol
----------	-------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	50
Suplai tegangan tambahan	[V]	20...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan	[mA]	4000; (AUX)
Watchdog terintegrasi		ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC	[V] 20...30; (AUX)
Beban arus maks. per output	[mA] 1000; (kategori penggunaan DC-12: 700 mA; kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Output total beban arus maks.	[A] 4



Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartL25 4DO T C

Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya
Output suplai aktuatur	AUX

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Perlindungan		IP 20
Tingkat kekotoran		2

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[ANN]	254
Catatan	Perangkat harus disuplai dari sumber isolasi.; Sumber tegangan ini harus memiliki sekering sekunder yang terdaftar di UL (lihat lembar terlampir).; Atau, suplai daya kelas 2 bisa digunakan untuk menyuplai AUX.	

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i	2.11; 3.0				
Pengalamatan AS-i	soket pengalamanatan				
Mode pengalamanatan yang lebih luas	tidak				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	8			
Kode ID AS-i	[hex]	0.E			
Sertifikat AS-i	37302				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	Output	O-1	O-2	O-3	O-4

Data teknis

Berat	[g]	126
Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN	
Material	PC-GF20	

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	LED, kuning O1...O4
	operasi	LED, hijau AS-i, AUX
	kesalahan	LED, merah

Aksesori

Aksesori (opsional)	konektor
---------------------	----------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------




Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartL25 4DO T C

Koneksi listrik

header pin:

Koneksi



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	suplai aktuator +24V
E-	suplai aktuator 0V
O1...O4	output peralihan aktuator 1...4