



**Sensor ganda AS-Interface untuk aktuatur katup
pneumatik**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available



Karakteristik produk

Jangkauan pendeteksian [mm] 4

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC

Konsumsi arus [mA] < 140

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm] 4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...70

Perlindungan IP 67

Pengujian/persetujuan

EME EN 50081-1
EN 61000-6-2

Klasifikasi AS-i

Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7

Kode ID AS-i [hex] F

Sertifikat AS-i 15101

Penetapan bit data	Penamaan	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Data teknis

Material PBT; PC

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah



Sensor ganda AS-Interface untuk aktuatur katup pneumatik

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat



Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 bit data D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 bit data D4

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat



Koneksi

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -