




Sensor ganda AS-Interface untuk aktuatur katup pneumatik

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Karakteristik produk		
Desain kelistrikan		AS-i
Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
Dimensi	[mm]	55 x 60 x 35
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	260
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input		
Jumlah input digital		2
Suplai sensor dari input		AS-i



Sensor ganda AS-Interface untuk aktuatur katup pneumatik

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Suplai tegangan	[V]	20...30
Input digital terlindung dari hubung singkat		tidak

Output

Desain kelistrikan		AS-i
Jumlah output digital		2
Beban arus maks. per output	[mA]	100
Tahan dari hubung singkat		ya
Terpisah secara elektrik		tidak
Output suplai aktuatur		AS-i

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
------------------------	------	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[ANN]	310

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i		2.1
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya
Profil AS-i		S-7.A.E
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	A.E
Sertifikat AS-i		75001

Data teknis

Berat	[g]	178.5
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	55 x 60 x 35
Material		PBT; PC

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, kuning
	kesalahan	1 x LED, merah

Aksesori

Item dikirim	Braket penguat
	sekrup kepala soket: 2 x M5 x 35
	washer: 2

Keterangan

Keterangan	Output tidak boleh diatur secara bersamaan jika arus beban total melebihi 100 mA.
Jumlah paket	1 buah



Sensor ganda AS-Interface untuk aktuatur katup
pneumatik


DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat



Koneksi




Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat



Ausgänge

2	output peralihan 2 +
3	tegangan eksternal -
4	output peralihan 1 +