

AC2350




Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

Push-button modul 8I/8O

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2351
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 150
Pelindung polaritas terbalik		ya
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 00
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	

**Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface**

Push-button modul 8I/8O

Klasifikasi AS-i	
Profil AS-i	S-7.F
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7
Kode ID AS-i [hex]	F
Sertifikat AS-i	14401
Data teknis	
Material	panel depan: aluminium
Aksesori	
Aksesori (opsional)	Alat pelepas penutup:, E70206
Keterangan	
Keterangan	Tombol tekan (EAO tipe 84) memberikan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja. Casing dan tombol tekan bisa diberi label.
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
COMBICON:	