


AC2380



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan; area higienis dan basah pada industri makanan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	80
Input		
Suplai sensor dari input	AS-i	
Output		
Desain kelistrikan	AS-i	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...80
Perlindungan	IP 67; IP 68; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i	2.11; 3.0	



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Mode pengalamatan yang lebih luas	ya				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	B				
Kode ID AS-i [hex]	A.E				
Sertifikat AS-i	135301				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	LED 1 biru	DO-0	-	-	-
	LED 2 putih	-	DO-1	-	-
	tombol tekan 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	tombol tekan 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Data teknis

Berat [g]	275.6
Tipe pemasangan	pemasangan sekrup
Dimensi [mm]	118 x 50 x 47
Material	baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
Elemen pengoperasian	2	tombol fungsi berpenerangan yang bisa diprogram secara bebas

Koneksi listrik

Koneksi modul	M12
---------------	-----

Keterangan

Keterangan	Modul tombol tekan (RAFI tipe RAFIX22) menawarkan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik



1	AS-i +
3	AS-i -