AC2386

Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



1 LED
2 tombol tekan 2 / LED 2
3 tombol tekan 1 / LED 1
4 panel untuk pelabelan

Aplikasi		
Desain		Insert warna dapat diubah
Aplikasi		Instalasi di lapangan
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	55
Input		
Suplai sensor dari input		AS-i
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME		EN 61000-6-2
		EN 62026-2
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.11; 3.0
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya
AS-i master profile		M2; M3; M4

AC2386

Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Profil AS-i		S-7.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7				
Kode ID AS-i	[hex]	A.E				
Sertifikat AS-i		133801				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		LED 1	DO-0	-	-	-
		LED 2	-	DO-1	-	-
		tombol tekan 1	DI-0	-	-	-
		tombol tekan 2	-	DI-1	-	-

Data teknis

Berat	[g]	140	
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN	
Dimensi	[mm]	89.6 x 46 x 45	
Material		PA	

Elemen display/pengoperasian

Display		operasi	LED, hijau
		kesalahan	LED, merah
Elemen pengoperasian		2	tombol fungsi berpenerangan yang bisa diprogram secara bebas

Koneksi listrik

Koneksi modul	M12

Aksesori

Item dikirim
dukungan penutup: 2
insert warna: 2, merah
2, hijau
2, kuning
2, biru
2, putih

Keterangan

Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik



1	AS-i +
3	AS-i -