


AC2388



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 tombol tekan 2 / LED 2
- 3 tombol tekan 1 / LED 1
- 4 panel untuk pelabelan



Aplikasi

Aplikasi

Instalasi di lapangan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

26.5...31.6 DC

Konsumsi arus maks. dari AS-i

[mA]

55

Input

Suplai sensor dari input

AS-i

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...60

Suhu penyimpanan

[°C]

-40...85

Perlindungan

IP 67

Pengujian/persetujuan

EME

EN 61000-6-2

EN 62026-2

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i

2.11; 3.0

Mode pengalaman yang lebih luas

ya

AS-i master profile

M2; M3; M4

Profil AS-i

S-7.A.E



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7				
Kode ID AS-i	[hex]	A.E				
Sertifikat AS-i		133801				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		LED 1	DO-0	-	-	-
		LED 2	-	DO-1	-	-
		tombol tekan 1	DI-0	-	-	-
		tombol tekan 2	-	DI-1	-	-

Data teknis

Berat	[g]	133			
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN			
Dimensi	[mm]	89.6 x 46 x 45			
Material		PA			

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
Elemen pengoperasian	2	tombol fungsi berpenerangan yang bisa diprogram secara bebas


Koneksi listrik

Koneksi modul	M12
---------------	-----

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik



1	AS-i +
3	AS-i -