




Repeater AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 colokan dengan koneksi klem cage
- 2 panel untuk pelabelan
- 3 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi		
Aplikasi	ekstensi jaringan AS-i hingga panjang 100 m	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	60; (per jalur AS-i)
Output		
Desain kelistrikan	AS-i	
Terpisah secara elektrik	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ... 65 °C	
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...75
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Perlindungan	IP 20	
Tingkat kekotoran	2	



Repeater AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III


Pengujian/persetujuan		
EME	EN 62026-2	
Persetujuan UL	Ta	-25...70 °C
	Tipe penutup	IP20
	suplai tegangan	Low Voltage / Limited Energy
	Nomor file UL	E205959
Data teknis		
Berat	[g]	170
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN
Material		PA 6.6
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	2 x LED, hijau
	fungsi	LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		Konektor COMBICON
		Link untuk terminasi bus
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Repeater AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

Koneksi listrik

Koneksi



	kabel AS-i keluar
A2-	AS-i - garis 2
A2+	AS-i + garis 2
A2-	AS-i - garis 2
A2+	AS-i + garis 2
	kabel AS-i masuk
A1+	AS-i + garis 1
A1-	AS-i - garis 1
A1+	AS-i + garis 1
A1-	AS-i - garis 1
T1	Link untuk terminasi bus
T2	Link untuk terminasi bus