




Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK



1 pin kontak



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC

Output

Desain kelistrikan AS-i  
Peringkat kontak < 2 A

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...85  
Perlindungan IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Data teknis

Berat [g] 58.7  
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN dan panel  
Dimensi [mm] 45 x 80 x 20  
Material PBT

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

pin kontak di bagian atas modul:

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: