




Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

MODULE LOWER PART



1 pin kontak



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Suplai tegangan tambahan	[V]	24 DC
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Peringkat kontak		< 2 A
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Data teknis		
Berat	[g]	59.5
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel
Dimensi	[mm]	45 x 80 x 20
Material		PBT
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
pin kontak di bagian atas modul:		
teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i:		