




Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-Base FC Addressing socket



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Peringkat kontak		< 2 A
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Klasifikasi AS-i		
Pengalamatan AS-i		soket pengalamatan
Data teknis		
Berat	[g]	59.5
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel
Dimensi	[mm]	45 x 80 x 20
Material		PBT
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

pin kontak di bagian atas modul:
teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: