




Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5014
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Peringkat kontak		< 2 A
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Klasifikasi AS-i		
Pengalamatan AS-i		soket pengalaman
Data teknis		
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel
Dimensi	[mm]	45 x 80 x 20
Material		PBT; baja tahan karat (1.4305/303)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Koneksi listrik

pin kontak di bagian atas modul:

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: