


Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-Base FC V2A



- 1 pin kontak
2 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
------------------------	-----	----------------

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Peringkat kontak	< 2 A

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan	IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Data teknis

Berat	[g]	59.7
Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN dan panel	
Material	PBT; baja tahan karat (1.4305/303)	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

pin kontak di bagian atas modul:

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: