




Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-Base FC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5000
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Suplai tegangan tambahan	[V]	24 DC
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Peringkat kontak		< 2 A
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Data teknis		
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel
Dimensi	[mm]	45 x 80 x 20
Material		PBT
Keterangan		
Keterangan		selongsong yang direkomendasikan untuk kabel grounding: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Bagian bawah modul dapat digunakan dengan bagian atas, dengan pin 5 pada soket M12 terhubung ke ground fungsional (FE).
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

pin kontak di bagian atas modul:



Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-Base FC

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i:
