




## Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EEMS-Base FC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5003

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 kabel grounding

## Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Suplai tegangan tambahan [V]	24 DC

## Output

Desain kelistrikan	AS-i
Peringkat kontak	< 2 A

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...85
Perlindungan	IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)

## Data teknis

Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN dan panel
Dimensi [mm]	45 x 80 x 20
Material	PBT

## Keterangan

Keterangan	selongsong yang direkomendasikan untuk kabel grounding: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Bagian bawah modul dapat digunakan dengan bagian atas, dengan pin 5 pada soket M12 terhubung ke ground fungsional (FE).
------------	--

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

## Koneksi listrik

pin kontak di bagian atas modul:

# AC5021



## Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EEMS-Base FC

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i:

---