

AC508A



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO II 3D



Aplikasi	
Aplikasi	Modul ATEX AS-i
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	50
Total beban arus maks. [A]	2
Watchdog terintegrasi	ya
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4
Output	
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih)
Beban arus maks. per output [mA]	1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-10...50
Perlindungan	IP 50
Pengujian/persetujuan	
Tanda ATEX	Ex II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO II 3D

EME	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[ANN]	211

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i	2.11; 3.0			
Pengalamatan AS-i	soket pengalamanatan			
Mode pengalamanatan yang lebih luas	tidak			
Profil master AS-i	M2; M3; M4			
Profil AS-i	S-8.0.E			
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	8			
Kode ID AS-i [hex]	0.E			
Sertifikat AS-i masih diajukan	ya			
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2
	Output	1	2	3
	soket	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4
	pin	4	2 4	4

Data teknis

Berat [g]	228.5
Tipe pemasangan	Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material	PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning

Koneksi listrik

Koneksi modul	Kabel pipih
---------------	-------------

Aksesori

Item dikirim	bagian bawah
Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M12, E73004
	Casing perlindungan benturan: E7000A

Keterangan

Keterangan	Perlindungan mekanis harus diterapkan.
	Jika tidak, unit harus dipasang bersama dengan casing pelindung benturan (E7000A).
Jumlah paket	1 buah


Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO II 3D

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Koneksi






Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO II 3D

Konektor: M12; pengkodean: A



Output	
soket O-1/2	
1	tidak digunakan
2	output peralihan 2
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 1
5	tidak digunakan
soket O-2	
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 2
5	tidak digunakan
soket O-3/4	
1	tidak digunakan
2	output peralihan 4
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 3
5	tidak digunakan
soket O-4	
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 4
5	tidak digunakan