




Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-BASE RC ST



1 baut pengunci

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC

Output

Desain kelistrikan AS-i
Peringkat kontak < 4 A

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 65

Data teknis

Berat [g] 70.5
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN dan panel
Dimensi [mm] 45 x 82.5 x 33
Material PBT

Aksesori

Aksesori (opsional) penutup:, untuk modul AS-i, AC3000
sisipan terminal sekrup:, AC5007

Keterangan

Keterangan hingga 4 port kabel M20 untuk setiap cabang T dan silang
Untuk pemasangan rel DIN, tarik baut pengunci ke arah luar dengan menggunakan alat yang sesuai (misalnya obeng).

Jumlah paket 1 buah

AC5101



Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

EMS-BASE RC ST

Koneksi listrik

terminal sekrup: ...2.5 mm²