


AC5200



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4SB IP67



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Suplai tegangan tambahan	[V]	15...30 DC; (AUX ; "kelas suplai 2" menurut cULus)
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[ANN]	10284
Data teknis		
Berat	[g]	152.5
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Dimensi	[mm]	103 x 45 x 44.7
Material		PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Koneksi listrik		
Koneksi modul		Kabel pipih
Aksesori		
Item dikirim		bagian bawah



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4SB IP67 Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M12, E73004
---	------------------------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Konektor: M12; pengkodean: A



1	AS-i +
2	tegangan eksternal -
3	AS-i -
4	tegangan eksternal +