




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



Aplikasi		
Aplikasi		Instalasi di lapangan
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	250
Total beban arus maks.	[A]	0.2
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input		
Jumlah input digital		2
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200; (beban arus untuk semua input dan output: 200 mA)
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Output					
Jumlah output digital	2				
Sirkuit	PNP				
Rentang tegangan DC [V]	18...30				
Beban arus maks. per output [mA]	200; (beban arus untuk semua input dan output: 200 mA)				
Tahan dari hubung singkat	ya				
Terpisah secara elektrik	tidak				
Output suplai aktuator	AS-i				
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar [°C]	-25...70				
Perlindungan	IP 67				
Pengujian/persetujuan					
EME	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [ANN]	318				
Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i	2.11; 3.0				
Pengalamatan AS-i	soket pengalamatan				
Mode pengalamatan yang lebih luas	ya				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	B				
Kode ID AS-i [hex]	A.E				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	input	-	-	3	4
	soket	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	-	-	4	2 4
	Output	1	2	-	-
	soket	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	pin	4	2 4	-	-
Data teknis					
Berat [g]	155.95				
Material	PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi	LED, hijau			
	kesalahan	LED, merah			
	fungsi	LED, kuning			
Koneksi listrik					
Koneksi modul	Kabel pipih				
Aksesori					
Item dikirim	bagian bawah				
Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M12, E73004				
Keterangan					
Jumlah paket	1 buah				



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat


ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Koneksi listrik - Input

Koneksi



Konektor: M12

Input	
soket I-3/4	
1	Suplai sensor L+
2	input data 4
3	Suplai sensor L-
4	input data 3
5	tidak digunakan
soket I-4	
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 4
5	tidak digunakan




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Koneksi listrik - Output

Koneksi



Konektor: M12

Output	
soket O-1/2	
1	tidak digunakan
2	output peralihan 2
3	Tegangan L -
4	output peralihan 1
5	tidak digunakan
soket O-2	
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	Tegangan L -
4	output peralihan 2
5	tidak digunakan