




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	30
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4	
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AUX
Suplai tegangan	[V]	20...30; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	1000
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Pengujian/persetujuan							
EME		EN 50295					
		IEC 61000-6-2					
MTTF		[ANN]		225			
Klasifikasi AS-i							
Versi AS-i		2.11; 3.0					
Pengalamatan AS-i		soket pengalamatan					
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya					
AS-i master profile		M2; M3; M4					
Profil AS-i		S-0.A.E					
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]		0			
Kode ID AS-i		[hex]		A.E			
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3	
		input	1	2	3	4	
		soket	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	
		pin	4	2 4	4	2 4	
Penetapan bit parameter		bit parameter	Penamaan				
		P0	tidak digunakan				
		P1	indikasi kesalahan periferan	: 1	diaktifkan	* / 0	dinonaktifkan
		P2	tidak digunakan				
		P3	tidak digunakan				
Data teknis							
Berat		[g]		173			
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung					
Material		PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah					
Elemen display/pengoperasian							
Display		operasi		LED, hijau Tegangan AUX > 7 V			
		kesalahan		LED, merah AUX 15 V ± 2 V			
		fungsi		LED, kuning			
Koneksi listrik							
Koneksi modul		Kabel pipih					
Aksesori							
Item dikirim		bagian bawah					
Aksesori (opsional)		Tutup pelindung: M12, E73004					
Keterangan							
Jumlah paket		1 buah					




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Koneksi



Konektor: M12

	Input
	soket I-1/2
1	Suplai sensor L+
2	input data 2
3	Suplai sensor L-
4	input data 1
5	tidak digunakan
	soket I-2
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 2
5	tidak digunakan
	soket I-3/4
1	suplai tegangan L+
2	input data 4
3	Suplai sensor L-
4	input data 3
5	tidak digunakan
	soket I-4
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 4
5	tidak digunakan