



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	250
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4	
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		NPN
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...27; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	> 6
Arus input Rendah	[mA]	< 2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...50
Perlindungan		IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[ANN]		378		
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		2.11; 3.0				
Pengalamatan AS-i		soket pengalaman				
Mode pengalaman yang lebih luas		ya				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]		0		
Kode ID AS-i		[hex]		A.E		
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		soket	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		pin	4	2 4	4	2 4
Data teknis						
Berat		[g]		168		
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung				
Material		PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		kesalahan		LED, merah		
		fungsi		LED, kuning		
Koneksi listrik						
Koneksi modul		Kabel pipih				
Aksesori						
Item dikirim		bagian bawah				
Aksesori (opsional)		Tutup pelindung: M12, E73004				
Keterangan						
Keterangan		Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.				
		tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus				
Jumlah paket		1 buah				




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Koneksi



Konektor: M12

	Input
	soket I-1/2
1	Suplai sensor L+
2	input data 2
3	Suplai sensor L-
4	input data 1
5	tidak digunakan
	soket I-2
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 2
5	tidak digunakan
	soket I-3/4
1	suplai tegangan L+
2	input data 4
3	Suplai sensor L-
4	input data 3
5	tidak digunakan
	soket I-4
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 4
5	tidak digunakan