




Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 240
Pelindung polaritas terbalik		ya
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 4
Input		
Jumlah input digital		4
Suplai sensor dari input		AS-i / AUX
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Sirkuit		PNP

AC9240



Modul AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Tahan dari hubung singkat	ya	
Terpisah secara elektrik	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 68	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Klasifikasi AS-i		
Profil AS-i	S-0.0	
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0
Kode ID AS-i	[hex]	0
Data teknis		
Material	PA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau
Aksesori		
Aksesori (opsional)	Konektor kabel PG: 2 x PG9	
	Konektor kabel PG: 4 x PG7	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	