


Modem GPS/GSM dengan interface CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: CR3114

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 LED
- 2 Soket SMA Antena GPS
- 3 Konektor FME Antena GSM
- 4 Konektor M12 5 terminal



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	8...32 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interface

Jumlah interface CAN	1
----------------------	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-30...75
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Perlindungan	IP 65; (untuk unit dengan konektor yang disekrup)	



Modem GPS/GSM dengan interface CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	6 kV pelepasan daya kontak / 8 kV pembuangan udara
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pada jalur suplai / 1 kV pada jalur sinyal
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV pada jalur suplai
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	kelas B
	CISPR 25	terpenuhi
Data teknis		
Berat	[g]	658
Dimensi	[mm]	120.5 x 126 x 42
Material		aluminium dilapisi serbuk
Elemen display/pengoperasian		
Display	status	4 x LED, merah/hijau
Memori data		
Jam real-time		ya
Keterangan		
Keterangan	Operasikan perangkat hanya dengan antena yang terhubung.	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M12		