



Unit evaluasi untuk pemantauan kemiringan

C230/230VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 100 x 110

Aplikasi

Aplikasi	memantau sabuk dengan masing-masing 2 sensor di ujung konveyor bucket dengan memperhatikan ketidaksejajaran; pemantauan kemiringan pada konveyor bucket untuk mencegah keausan sabuk dan kerusakan lainnya
----------	--

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC [V]	< 230
Tegangan nominal DC [V]	24
Toleransi tegangan nominal [%]	10
Toleransi tegangan nominal 2 [%]	10
Frekuensi nominal AC [Hz]	47...63
Energi tambahan untuk sensor DC [V]	24

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 2
-------------------------	------------------------

Output

Jumlah output relai	2
Peringkat kontak	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
-----------------------------	---------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...50
Perlindungan	IP 40
Terminal peringkat perlindungan	IP 20



Unit evaluasi untuk pemantauan kemiringan

C230/230VAC

Data teknis		
Berat	[g]	624
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 100 x 110
Material		plastik

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, merah
	sinyal input	4 x LED, hijau
	kesalahan	4 x LED, merah

Koneksi listrik	
terminal: ...2.5 mm²	
Koneksi	

