


Unit evaluasi ringkas untuk pemantauan kecepatan

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

penghentian produk

Produk alternatif: DI5023 + E30436

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

Aplikasi

Aplikasi	evaluasi gerakan berputar dan linier yang mudah yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran
----------	--

Data kelistrikan

Tegangan nominal DC [V]	10...36
Konsumsi arus [mA]	< 15
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Jumlah total output	1
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	250



Unit evaluasi ringkas untuk pemantauan kecepatan

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE


Tahan dari hubung singkat	ya	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]	10	
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	tidak	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan [Imp/min]	5...300	
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3	
Histeresis [X01]	10	
Waktu respons		
Penunda pengaktifan [s]	5	
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min]	15000	
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer multiturn	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...80	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
MTTF [ANN]	905	
Data teknis		
Berat [g]	202	
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	flush mountable	
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 81	
Penamaan ulir	M30 x 1.5	
Material	kuningan lapisan khusus; PBT	
Torsi pengencangan [Nm]	50	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	colokan katup tipe A.; DIN EN 175301-803	

Unit evaluasi ringkas untuk pemantauan kecepatan

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Koneksi listrik

Koneksi



Konektor: 1 x Koneksi plug-and-socket SS