

DN0012



Amplifier pengalih

N600/110VAC/0,1A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DN0210

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
--------	---------------------------------

Aplikasi

Aplikasi	Suplai daya dan evaluasi sinyal
----------	---------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC	[V]	< 110
Toleransi tegangan nominal	[%]	10
Toleransi tegangan nominal 2	[%]	10
Frekuensi nominal AC	[Hz]	47...63
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
-------------------------	------------------------

Output

Jumlah output relai	1
Peringkat kontak	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...50
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20



Amplifier pengalih

N600/110VAC/0,1A

Data teknis		
Berat	[g]	430.4
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Material	plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, merah
	operasi	1 x LED, hijau
Koneksi listrik		
terminal: ...4 mm ²		
Koneksi		

