



Amplifier pengalih

N600/230VAC/0,08A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DN0200

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
--------	---------------------------------

Aplikasi

Aplikasi	Suplai daya dan evaluasi sinyal
----------	---------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC	[V]	< 230
Toleransi tegangan nominal	[%]	10
Toleransi tegangan nominal 2	[%]	10
Frekuensi nominal AC	[Hz]	47...63
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Output

Peringkat kontak	4 A / 625 VA / 250 V AC
------------------	-------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...50
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Material	plastik

**Amplifier pengalih**

N600/230VAC/0,08A

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	LED, hijau
	operasi	1 x LED, hijau

Koneksi listrikterminal: ...4 mm²

Koneksi