



Amplifier pengalih

N600/110VAC/0,08A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DN0200

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110

Aplikasi

Aplikasi	Suplai daya dan evaluasi sinyal
----------	---------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC [V]	< 110
Toleransi tegangan nominal [%]	10
Toleransi tegangan nominal 2 [%]	10
Frekuensi nominal AC [Hz]	47...63
Energi tambahan untuk sensor DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Output

Peringkat kontak	4 A / 625 VA / 250 V AC
------------------	-------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...50
Perlindungan	IP 40
Terminal peringkat perlindungan	IP 20

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
--------	---------------------------------

DN0213



Amplifier pengalih

N600/110VAC/0,08A

Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, hijau
	operasi	1 x LED, hijau
Koneksi listrik		
terminal: ...4 mm ²		
Koneksi		