


Modul pelindung sirkuit untuk suplai daya tak terputus

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 LED kesalahan
- 2 tombol tekan aktif/nonaktif/reset
- 3 konektor sinyal
- 4 status LED



Data kelistrikan

Tegangan nominal DC	[V]	24
Tegangan input DC	[V]	18...30
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Arus output maks. pada tegangan output minimal	[A]	4
Catatan tentang arus output maks.	[A]	4 x 4
Arus input (tegangan nominal 24 V DC)	[A]	16
Tegangan input yang diperlukan untuk mengaktifkan output	[V]	21.4
Arus sirkuit tertutup	[mA]	43
Kehilangan daya (tegangan nominal 24 V DC)	[W]	1.8
Kehilangan daya dalam operasi sirkuit terbuka	[W]	1
Perlindungan suplai terbalik	[V]	30

Output

Aktivasi tingkat perlindungan tegangan input	[V]	21.4
Arus output, total	[A]	16
Pembatasan arus output	[A]	19.9



Modul pelindung sirkuit untuk suplai daya tak terputus

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Penurunan tegangan antara input dan output	[mV]	101
Kapasitansi beban per output	[mF]	57
Kapasitansi beban, total	[mF]	57
Waktu respons		
Penundaan pengaktifan output	[ms]	270
Waktu penonaktifan pada 2 x arus nominal	[s]	1
Waktu pemicuan jika terjadi hubung singkat	[ms]	5
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95; (non kondensasi)
Perlindungan		IP 20
Tingkat kekotoran		2
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V 0,15...80 MHz
Ketahanan terhadap getaran	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Tahan guncangan	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Data teknis		
Berat	[g]	203
Dimensi	[mm]	75 x 45 x 91
Material		PC
Elemen display/pengoperasian		
Display	kelebihan beban output	4 x LED, merah
	suplai tegangan	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	terminal sekrup yang dapat dicolokkan.; untuk kabel sinyal	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
, kabel sinyal: 0.25...1.5 mm²		



Modul pelindung sirkuit untuk suplai daya tak terputus

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, kabel suplai: 0.25...6 mm²

Koneksi

