

DN2114




Suplai daya mode switch 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DN4014

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan nominal AC	[V]	< 230
Frekuensi nominal AC	[Hz]	47...63
Rentang tegangan input AC	[V]	85...132 / 184...264
Tegangan output DC	[V]	24...28
Kelas perlindungan		I; (IEC 61140)
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	80
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 80
Tegangan output	[V]	dapat disesuaikan
Toleransi tegangan output	[%]	2
Arus output maks. pada tegangan output minimal	[A]	20
Jumlah sirkuit output		1
Sisa riak maks.	[%]	0.1
Pelindung input eksternal		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya



Suplai daya mode switch 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Data teknis		
Berat	[g]	1861.4
Tipe pemasangan		rel; (TH35 (EN 60715))
Material		aluminium
Elemen display/pengoperasian		
Display	Tegangan output	LED, hijau
	kelebihan beban	LED, merah
	hubung singkat	LED, merah berkedip
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: 1.5...6 mm ²		
Koneksi		

