

DN2134




Suplai daya mode switch 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

penghentian produk

Produk alternatif: DN4034
Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan nominal AC	[V]	400...500
Frekuensi nominal AC	[Hz]	47...63
Tegangan input DC	[V]	450...820
Rentang tegangan input AC	[V]	340...576
Tegangan output DC	[V]	24...28
Kelas perlindungan		I; (IEC 61140)
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	80
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 80
Tegangan output	[V]	dapat disesuaikan
Toleransi tegangan output	[%]	2
Arus output maks. pada tegangan output minimal	[A]	20
Jumlah sirkuit output		1
Sisa riak maks.	[%]	0.1
Derating	[W/K]	12 (60...70 °C)
Output		
Pelindung hubung singkat		ya



Suplai daya mode switch 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Pelindung beban berlebih ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] 0...70

Perlindungan IP 20

Pengujian/persetujuan

EME EN 50081-1

EN 61000-6-2

EN 61000-3-2

MTTF [ANN] 58

Data teknis

Berat [g] 1810.6

Tipe pemasangan rel; (TH35 (EN 60715))

Material aluminium

Elemen display/pengoperasian

Display Tegangan output LED, hijau

kelebihan beban LED, merah

hubung singkat LED, merah berkedip

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

terminal: 1.5...6 mm²

Koneksi

