


DV2510



Tower lampu 5 segmen dengan kontrol IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz



1 buzzer



| Aplikasi               |      |                                |
|------------------------|------|--------------------------------|
| Aplikasi               |      | pensinyalan kondisi mesin      |
| Data kelistrikan       |      |                                |
| Tegangan pengoperasian | [V]  | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
| Tegangan nominal DC    | [V]  | 24                             |
| Konsumsi arus          | [mA] | < 200                          |
| Input                  |      |                                |
| Arus input Tinggi      | [mA] | 6                              |



## Tower lampu 5 segmen dengan kontrol IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

| Interface                               |                                                             |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Interface komunikasi                    | IO-Link                                                     |                        |
| Tipe transmisi                          | COM2 (38,4 kBaud)                                           |                        |
| Revisi O-Link                           | 1.1                                                         |                        |
| Standar SDCI                            | IEC 61131-9                                                 |                        |
| Mode SIO                                | ya                                                          |                        |
| Tipe port master yang diperlukan        | A                                                           |                        |
| Waktu siklus proses min.                | [ms]                                                        | 3.2                    |
| DeviceID yang didukung                  | Tipe operasi                                                | DeviceID               |
|                                         | default                                                     | 841                    |
| Kondisi pengoperasian                   |                                                             |                        |
| Suhu sekitar                            | [°C]                                                        | -25...50               |
| Suhu penyimpanan                        | [°C]                                                        | -40...75               |
| Kelembapan udara relatif maks.          | [%]                                                         | 90                     |
| Tekanan udara                           | [kPa]                                                       | < 106                  |
| Ketinggian maks. di atas permukaan laut | [m]                                                         | 2000                   |
| Perlindungan                            |                                                             | IP 54                  |
| Data teknis                             |                                                             |                        |
| Berat                                   | [g]                                                         | 641                    |
| Tipe pemasangan                         |                                                             | Dudukan pemasangan     |
| Dimensi                                 | [mm]                                                        | Ø 70 / L = 384         |
| Material                                |                                                             | casing: ABS; lensa: PC |
| Elemen display/pengoperasian            |                                                             |                        |
| Display                                 | Segmen LED                                                  | 5 x 4 LED              |
| Sinyal suara                            |                                                             | buzzer                 |
| Tekanan suara maks.                     | [dB]                                                        | 85                     |
| Aksesori                                |                                                             |                        |
| Aksesori (opsional)                     | dudukan pemasangan, E89060                                  |                        |
|                                         | braket dinding, E89061                                      |                        |
|                                         | Adaptor pemasangan, E89063                                  |                        |
|                                         | braket dengan entri kabel lateral, E89064                   |                        |
|                                         | pipa pemasangan, E89065                                     |                        |
|                                         | pipa pemasangan, E89066                                     |                        |
|                                         | pipa pemasangan, E89067                                     |                        |
| Keterangan                              |                                                             |                        |
| Keterangan                              | Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian. |                        |
| Jumlah paket                            | 1 buah                                                      |                        |

## Tower lampu 5 segmen dengan kontrol IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

### Koneksi listrik - colokan


Konektor: M12; pengkodean: A



|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | UB+             |
| 2 | tidak digunakan |
| 3 | UB-             |
| 4 | IO-Link (C/Q)   |

### Diagram dan grafik

pemasangan di dinding



# DV2510



## Tower lampu 5 segmen dengan kontrol IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

pemasangan di kaki

