




**Display multifungsi untuk memantau putaran,  
kecepatan dan waktu**

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



potongan panel 91 x 43 mm



**Karakteristik produk**

Dimensi [mm] 48 x 112 x 116

**Aplikasi**

Aplikasi evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa

**Data kelistrikan**

Frekuensi AC [Hz] 50...60  
Tegangan pengoperasian [V] 115...230 AC / 18...30 DC  
Konsumsi arus [mA] 100

**Input/output**

Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 4

**Input**

Jumlah input digital 2

**Output**

Jumlah output digital 4  
Pelindung beban berlebih ya

**Kondisi pengoperasian**

Suhu sekitar [°C] -20...60  
Suhu penyimpanan [°C] -25...70  
Perlindungan IP 65  
Terminal peringkat perlindungan IP 20

**Pengujian/persetujuan**

EME EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61000-6-4

**Data teknis**

Berat [g] 352  
Tipe pemasangan potongan panel: 91 x 43 mm  
Dimensi [mm] 48 x 112 x 116



Display multifungsi untuk memantau putaran,  
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Noryl UL94-V-0 |
|----------|----------------|


Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                                        |
|---------|------------------|----------------------------------------|
| Display | display berwarna | display LCD grafis penuh, layar sentuh |
|---------|------------------|----------------------------------------|

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi



NC: tidak digunakan