


# E3M159



## Kabel ekstensi

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



| Aplikasi                |                                                                                                 |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fitur khusus            | Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik                                                     |                    |
| Desain                  | ekstensi untuk kabel koneksi O3M untuk sensor bergerak 3D Pintar dengan output video analog PAL |                    |
| Data kelistrikan        |                                                                                                 |                    |
| Tegangan pengoperasian  | [V]                                                                                             | < 25 AC / < 60 DC  |
| Kelas perlindungan      |                                                                                                 | III                |
| Kondisi pengoperasian   |                                                                                                 |                    |
| Suhu sekitar            | [°C]                                                                                            | -40...80           |
| Perlindungan            |                                                                                                 | IP 67; IP 69K      |
| Data teknis             |                                                                                                 |                    |
| Berat                   | [g]                                                                                             | 274.3              |
| Dimensi                 | [mm]                                                                                            | 14.5 x 14.5 x 48.4 |
| Material                | casing: PUR; Segel: FKM; pin kontak: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah                    |                    |
| Material mur            | baja tahan karat (1.4305/303)                                                                   |                    |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                                                                                              |                    |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk pemasangan tetap                                                      | ≥ 60 mm            |
| Keterangan              |                                                                                                 |                    |
| Jumlah paket            | 1 buah                                                                                          |                    |



## Kabel ekstensi


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

### Koneksi listrik


Kabel: 5 m, TPU, hitam, Ø 6 mm, berpelindung; Impedansi 75 Ω

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)



### Koneksi



- 1: penutup
- 2: tidak digunakan
- 3: layar coax
- 4: core kabel coax
- 5: tidak digunakan

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)

