


E3M161



Kabel koneksi

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Aplikasi

Fitur khusus

Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik

Desain

untuk sensor bergerak 3D Pintar dengan output video analog PAL

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...80

Suhu sekitar (bergerak)

[°C]

-10...70

Perlindungan

IP 67; IP 69K

Data teknis

Berat

[g]

92.2

Material

PUR hitam; ring penyegel: FKM; pin kontak: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah

Material bodi detakan

PUR

Material mur

baja tahan karat (1.4305/303)

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk pemasangan tetap

≥ 60 mm

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel koneksi

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303); Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR, hitam, Ø 6 mm, berpelindung; 2 x 0.25 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303); Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung

