

# E10409




## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0005A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC008

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

### Output

Desain kelistrikan PNP

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

### Data teknis

Berat [g] 136.078

Dimensi [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU transparan

Material bodi detakan TPU, transparan

Material mur kuning, berlapis nikel

### Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|         | operasi          | 1 x LED, hijau  |

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah

# E10409



## Kabel koneksi dengan soket


ADOAH042MSS0005A03

### Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



### Koneksi



Warna core :  
BN = coklat  
BK = hitam  
BU = biru