

E10432



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSS0005G04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Kabel berpelindung

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Kelas perlindungan

III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...70

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

15 x 15 x 43

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGH040MSS0005G04

Koneksi listrikKabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5 mm, berpelindung; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm;
Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung

**Koneksi**

BN =	Warna core :
BK =	coklat
BU =	hitam
WH =	biru
	putih