

E10451




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC006

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10451



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010A03

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BN = Warna core :
BK = coklat
BU = hitam
 biru