

E10452



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042VAS0015E03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Output

Desain kelistrikan PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Material TPU transparan

Material bodi detakan TPU, transparan

Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10452



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042VAS0015E03

Koneksi listrik


Kabel: 15 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



BK =
BN =
BU =

Warna core :
hitam
coklat
biru