E10457

Kabel koneksi

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

E10457

Kabel koneksi

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm