

E10469




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040VAS0010A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC003
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 42
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10469



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040VAS0010A03

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru