

E10494




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042ZDS0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC007

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Output

Desain kelistrikan PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 26 x 15 x 38

Material PUR

Material bodi detakan PUR

Material mur seng tuang

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10494



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042ZDS0002A03

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang



Koneksi



BN =
BK =
BU =

Warna core :
coklat
hitam
biru