

E10511




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0002F03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10912

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Output

Desain kelistrikan PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU transparan

Material bodi detakan TPU, transparan

Material mur kuningan, anti-percikan

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10511



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0002F03

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: kuningan, anti-percikan



Koneksi



BN = Warna core :
BK = coklat
BU = hitam
 biru