

E10520



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSS0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC001
Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10520



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSS0002A03

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BN = Warna core :
BK = coklat
BU = hitam
 biru