

# E10521




## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSS0002F03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10915

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

### Data teknis

Dimensi [mm] 15 x 15 x 43

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, anti-percikan

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGH040MSS0002F03

**Koneksi listrik**Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.15 mm )**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, anti-percikan

**Koneksi**

|      |              |
|------|--------------|
| BN = | Warna core : |
| BK = | coklat       |
| BU = | hitam        |
|      | biru         |